


Адаптер NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

Специф. Номер: 4787544

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Тегло на продукта | 157 g |
| Електрическа връзка 1, функция | Страна за връзка към полево устройство |
| Електрическа връзка 1, дизайн | кръгъл |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването | Щекер |
| Електрическа връзка 1, отвор за кабела | Ъглов |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101 |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници | 8 |
| Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели | 8 |
| Електрическа връзка 1, тип на закрепването | Заклучване на винта |
| Електрическа връзка 2, функция | Analogue output module (green), digital input module (white), analogue input module (yellow), digital output module (red) От страната на контролера |
| Електрическа връзка 2, дизайн | кръгъл |
| Електрическа връзка 2, вид на свързването | 4x щекера |
| Електрическа връзка 2, отвор за кабела | Прав |
| Електрическа връзка 2, технология на свързването | M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101 |
| Електрическа връзка 2, тип на закрепването | Заклучване на винта |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 30 V |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| Работно напрежение DC, товарно напрежение | 0 ... 30 V |
| Номинално работно напрежение DC, товарно напрежение | 24 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 2 A |
| Устойчивост на пикови напрежения | 60 V |
| Дължина на кабела | 0.623 m |
| Свойства на проводниците | Стандарт |
| Условия на изпитване на кабелите | Условия на изпитване по запитване |
| Клас на защита | IP65 IP67 |
| Забележка за степента на защита | в монтирано състояние |
| Температура на околната среда | -25 ... 80 °C |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -5 ... 80 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Цвят на кабелната обвивка | сив |
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Цвят на корпуса | черен |
| Material of union nut | Никелиран цинк, отлят под налягане |
| Material electrical contact | Месинг никелиран |
| Material insulation | PP |