


# Вакуум-смукателна дюза VN-30-H-T6-PQ4-VA5-R02

Специф. Номер: 526146

FESTO

стандартно, с висок вакуум, ширина 24 mm. Т - форма с щекер и шумозаглушител отворен. Присъединяване на вакуум с външна резба.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	3 mm
Растерен размер	24 mm
тип шумозаглушител	отворен
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	висок вакуум Стандарт
Интегрирана функция	Шумозаглушител отворен
Конструкция	T-форма
работно налягане за max. поток на засмукване	3 bar
Работно налягане	1 ... 8 bar
работно налягане за max. Вакуум	3.7 bar
Макс. вакуум	93 %
Номинално работно налягане	6 bar
max. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	186 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	0.1 s
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	0 ... 60 °C
Ниво на звуковата емисия при номинално работно налягане	78 dB(A)
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.8 Nm
Тегло на продукта	189 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с принадлежности
Пневматичен извод 1	QS-10
Пневматичен извод 3	Шумозаглушител отворен
Извод за вакуум	G1/4
Material of connecting thread	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM-усилен
Material silencer	Алуминиева отливка POM PU-пяна
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав
Material fitting	Месинг никелиран