


Аналогов модул CPX-2AE-U-I

Специф. Номер: 526168

FESTO

за модулен електрически терминал CPX, 2 входа.



Информационен лист

Белег	Стойност
Димензиониране W x L x H	(вкл. свързващ блок и присъединителна технология) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Тегло на продукта	48 g
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Клас на защита	Зависещ от присъединителния блок
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение (във вградено състояние)
Макс. дължина на проводника	30 m ширмован
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-усилен PC
LED дисплеи	1 group diagnostics
Диагностика	Wire break per channel Limit violation per channel Short circuit input signal parameterisation error
Конфигуриране на параметрите	Data format Forcing per channel Limit monitoring/channel Measured value smoothing Signal range per channel Behaviour after short circuit Monitoring wire break/channel
Вътрешно време на цикъла	4 ms
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Собствена консумация на ток при работно напрежение	Тип. 50 mA
Брой на входовете	2
Формат на данните	12 bits + prefix Може да бъде мащабирано до 15 бита
Повтаряемост	0,15 % при 25 °C
Граница на основната грешка при 25 °C	±0.3% for voltage input
Потребителска грешка от температурния диапазон	±0.5% for voltage input
Тип на сензора	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Г галванично разделяне на каналите - канал	Не
Г галванично разделяне на каналите - вътрешна магистрала	Да, без да се използва вътрешното захранване на сензора
Защита (късо съединение)	Вътрешен електронен предпазител