


# Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB6-1/2:H7N3M2-WP

Специф. Номер: 530210

FESTO

Състои се от филтър, регулатор на налягането, омаслител, плоча за закрепване на стена. Максимално изходно налягане 12 bar, 40 µm-филтър, с манометър, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност  |
|------------------------------------|---|
| Размер                             | 6   |
| Серия                              | MS  |
| Заклучване на задействането        | Въртяща глава с интегрирана заключалка  |
| Монтажна позиция                   | вертикално +/- 5°   |
| Степен на филтрация                | 40 µm   |
| Кондензоотделител                  | напълно автоматичен   |
| Конструкция                        | Регулатор на налягане с манометър<br>Стандартен филтър<br>Стандартен омаслител за маслена мъгла |
| Предпазител за чаша                | интегриран като метален кожух   |
| Манометър                          | с манометър   |
| Работно налягане                   | 2 ... 12 bar  |
| Обхват на регулиране на налягането | 1 ... 12 bar  |
| Стандартен номинален дебит         | 3,500 l/min   |
| Работна среда                      | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inert gases                         |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)                     |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2   |
| Клас чистота на въздуха на изхода  | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-]  |
| Тегло на продукта                  | 2,400 g   |
| Тип на закрепване                  | с принадлежности  |
| Пневматичен извод 1                | G1/2  |
| Пневматичен извод 2                | G1/2  |