



Сепараторен модул MS6N-FRM-1/2-Y

Специф. Номер: 531972

FESTO

с реле за налягане без дисплей, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Свързващ модул |
| Работно налягане | 0 ... 12 bar |
| Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2 | 13,000 l/min |
| Стандартен номинален дебит при изход отгоре | 4,400 l/min |
| Стандартен номинален дебит при изход отдолу | 4,600 l/min |
| обхват на работното напрежение AC | 0 ... 250 V |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 125 V |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 778 g |
| Пневматичен извод 1 | 1/2 NPT |
| Пневматичен извод 2 | 1/2 NPT |
| Пневматичен извод 3 | 1/2 NPT |
| Пневматичен извод 4 | 1/2 NPT |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Алуминиева отливка |