



# Вакуум-смукателна дюза VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

Специф. Номер: 532622

FESTO

с изхвърлящ импулс и интегриран магнетвентил. Стандартен, висок вакуум, ширина 14 mm, T-форма с щекер и отворен шумозаглушител.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.45 mm
Растерен размер	14 mm
тип шумозаглушител	отворен
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	Стандарт Висок вакуум
Ръчно задействане	избутващ
Интегрирана функция	Пневматичен изхвърлящ импулсен вентил Електрически включващ вентил Шумозаглушител отворен
Конструкция	T-форма
Разпределителна функция	2/2
работно налягане за тах. поток на засмукване	3 bar
Работно налягане	2 ... 8 bar
работно налягане за тах. Вакуум	4.9 bar
Макс. вакуум	92 %
Номинално работно налягане	6 bar
тах. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	7.2 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	3.9 s
обхват на работното напрежение DC	21.6 ... 26.4 V
електрическа консумирана мощност	1.2 W
Продължителност на включване	100 %
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 50 °C
Ниво на звуковата емисия при номинално работно налягане	56 dB(A)
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	62 g
Електрически извод	Щекер
Тип на закрепване	с проходен отвор с шина с принадлежности
Пневматичен извод 1	QS-6
Пневматичен извод 3	Шумозаглушител отворен
Извод за вакуум	QS-6
Material of connecting thread	Алуминий-легирана сплав елоксирана
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM

Белег	Стойност
Material housing	РА-усилен РОМ-усилен
Material silencer	РЕ
Material screws	Стомана
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав
Material fitting	Месинг никелиран