


# Стъпков двигател MTR-ST-57-48S-AB

Специф. Номер: 530062

FESTO

Без редуктор/със спирачка.

Излиза от употреба. Доставка се до 2008



## Информационен лист

Белег	Стойност
Работно напрежение DC спирачка	24 V
Клас на изолационна защита	B
Консумация на енергия, спирачка	6 W
Номинално напрежение DC	48 V
Номинален ток, двигател	3.1 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	45 - 80 %
Клас на защита	IP54
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Общ инерционен момент при подаване на захранването	0.5 kgcm <sup>2</sup>
Задържащ момент, спирачка	0.4 Nm
Задържащ момент, двигател	1.27 Nm
Инерционен момент, спирачка	0.02 kgcm <sup>2</sup>
Инерционен момент, ротор	0.48 kgcm <sup>2</sup>
Допустимо аксиално натоварване на вала	10 N
Допустимо радиално натоварване на вала	71 N
Тегло на продукта	1,400 g
Система за електрическо свързване	Щекер