



# Вакуум-смукателна дюза VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-A

Специф. Номер: 532647

FESTO

с изхвърлящ импулс. Стандартен, висок дебит на засмукване,  
ширина 18 mm., Т-форма с щекер и отворен шумозаглушител.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	1.4 mm
Растерен размер	18 mm
тип шумозаглушител	отворен
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	Стандарт Голям обем на засмукване
Интегрирана функция	Пневматичен изхвърлящ импулсен вентил Шумозаглушител отворен
Конструкция	Т-форма
работно налягане за тах. поток на засмукване	5 bar
Работно налягане	1 ... 8 bar
Номинално работно налягане	6 bar
тах. дебит на смукателния обем приведен към атмосферното налягане	92.6 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	0.28 s
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	0 ... 60 °C
препоръка за почистване	сапунен разтвор
Ниво на звуковата емисия при номинално работно налягане	69 dB(A)
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Тегло на продукта	85 g
Тип на закрепване	с проходен отвор с шина с принадлежности
Пневматичен извод 1	QS-8
Пневматичен извод 3	Шумозаглушител отворен
Извод за вакуум	QS-8
Material of connecting thread	Алуминий-легирана сплав елоксирана
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	РА-усилен POM-усилен
Material silencer	Алуминиева сплав POM PU-пяна
Material screws	Стомана
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав
Material fitting	Месинг никелиран