



Вакуум-сукателна дюза VN-05-N-I3-PQ2-VQ2-A

Специф. Номер: 532625

FESTO

с изхвърлящ импулс. Inline вакуум, ширина 14 mm.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.45 mm
Растерен размер	14.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	Inline Голям обем на засмукване
Интегрирана функция	Пневматичен изхвърлящ импулсен вентил
Конструкция	права форма
работно налягане за тах. поток на засмукване	5 bar
Работно налягане	1 ... 8 bar
Номинално работно налягане	6 bar
тах. дебит на сукателния обем приведен към атмосферното налягане	13.3 l/min
Време за пълнене при номинално работно налягане	2.24 s
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	0 ... 60 °C
препоръка за почистване	сапунен разтвор
Ниво на звуковата емисия при номинално работно налягане	68 dB(A)
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	38 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	QS-6
Извод за вакуум	QS-6
Material of connecting thread	Алуминий-легирана сплав елоксирана
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	PA-усилен POM-усилен
Material screws	Стомана
Material transmitter nozzle	Алуминиева сплав
Material fitting	Месинг никелиран