

Сферичен кран VARB-3/4-F-40-F03

Специф. Номер: 534305

FESTO

Brass, nominal width 3/4", top flange F03, PN40.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Конструкция | Двупътен сферичен кран |
| Тип на задействане | маханичен |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Свързване на арматура | Rp3/4 |
| Индикатор за превключена позиция | посока на шлица = посока на протичане |
| Матрица на отворите на фланеца | F03 |
| Номинален диаметър DN | 20 |
| Посока на протичане | реверсивен |
| Номинално налягане на арматурата | 40 |
| Пусков въртящ момент при диференциално налягане, номинално налягане, процесен разпределител PN | 6 Nm |
| Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi) | 5.1 Nm |
| Според стандарта | ISO 5211 |
| Среда | Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:--:] инертен газ Вода Неутрални течности |
| Температура на средата | -20 ... 150 °C |
| дебит Kv | 41 м3/ч |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | Месинг никелиран |
| Номер на материала на кутията | 2.0402 CW617N |
| Material seals | HNBR PTFE |
| Material ball | Месинг твърдо хромиран |
| Номер на материала на съчмата | 2.0402 CW617N |
| Material shaft | Месинг |
| Номер на материала на вала | 2.0401 CW614N |
| Тегло на продукта | 500 g |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |