


Сферичен кран VARB-1 1/4-F-40-F0405

Специф. Номер: 534307

FESTO

Brass, nominal width 1 1/4", top flange F0405, PN40.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен сферичен кран
Тип на задействане	маханичен
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Rp1 1/4
Индикатор за превключена позиция	посока на шлица = посока на протичане
Матрица на отворите на фланеца	F04 F05
Номинален диаметър DN	32
Посока на протичане	реверсивен
Номинално налягане на арматурата	40
Пусков въртящ момент при диференциално налягане, номинално налягане, процесен разпределител PN	15 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	11.9 Nm
Според стандарта	ISO 5211
Среда	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-::-] инертен газ Вода Неутрални течности
Температура на средата	-20 ... 150 °C
дебит Kv	121 м3/h
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Месинг никелиран
Номер на материала на кутията	2.0402 CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	Месинг твърдо хромиран
Номер на материала на съчмата	2.0402 CW617N
Material shaft	Месинг
Номер на материала на вала	2.0401 CW614N
Тегло на продукта	1,300 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение