

Регулатор на налягане MS12-LR

Специф. Номер: 535021

FESTO

За монтаж на батерия, с G-резба.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване Въртяща глава с интегрирана заключалка с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	регулатор с пилотно управление
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Манометър	с манометър
Operating pressure MPa	0.08 ... 2.1 MPa
Работно налягане	0.8 ... 21 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.15 ... 16 bar
Дебит, вторично обезвъздушаване	≤ 600 l/min
Стандартен номинален дебит	12,000 ... 22,000 l/min
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Material of cover	PA
Материал-забележка	RoHS konform
Material underneath cover	Алуминиева сплав
Material seals	NBR
Material spring	Пружинна стомана
Material housing	Алуминиева отливка
Material membrane	NBR
Material valve stem	Алуминиева сплав NBR високолегирана стомана, неръждаема