


Манипулационен модул HSP-16-AP-SD-WL

Специф. Номер: 533610

FESTO

с ротационно задвижване, защитен капак и изчакваща позиция от ляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Максимален Z-ход, изчакваща позиция	25 mm
Y-ход	90 ... 110 mm
Z-ход	35 ... 50 mm
Z-ход, работен ход	20 mm
Демпфериране	СС: двустранен демпфер мека характеристика
Монтажна позиция	Направляваща релса вертикално
Принцип на действие	двойнодействащ
Конструкция	кръстосана направляваща Въртящ модул Позиция за изчакване по избор отляво насилствено протичане на движението
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	кръстосана направляваща
Работно налягане	4 ... 8 bar
Минимално време на цикъла	0.8 s
Повтаряемост	±0,01 mm
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Макс. момент Mx динамичен	2.4 Nm
Макс. момент Mx статичен	10 Nm
Макс. момент My динамичен	2.4 Nm
Макс. момент My статичен	10 Nm
Макс. момент Mz динамичен	2.4 Nm
Макс. момент Mz статичен	10 Nm
Максимално ефективно натоварване	1 kg
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	50 N
Тегло на продукта	4,600 g
Монтаж на челен модул	с проходен отвор
Тип на закрепване	с проходен отвор с канални щифтове
Пневматичен извод, изчакваща позиция	M5
Пневматичен извод	M5
Material sub-base	Алуминиева сплав
Material cross-guide	Термично обработена стомана
Material side components	Алуминиева сплав