

Филтър-регулатор MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS

Специф. Номер: 535720

FESTO

Максимално изходно налягане 12bar, 5 µm филтър, с манометър, заключващо приспособление за регулатора, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър
Макс. количество на кондензата	25 ml
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Манометър	с манометър
Operating pressure MPa	0.2 ... 1.2 MPa
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.25 bar
Стандартен номинален дебит	1,200 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	475 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка
Material control panel	PA POM
Material seals	NBR

Белег	Стойност
Material filter	PE
Material housing	Алуминиева отливка
Material membrane	NBR
Material bowl	Алуминиева отливка Алуминиева сплав
Material screen	PA
Material separating plate	POM