


# Дросел-обратен клапан GRLA-1/8-QB-5/16-U

Специф. Номер: 534659

FESTO



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Разпределителна функция  | Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан  |
| Пневматичен извод 1  | QB-5/16  |
| Пневматичен извод 2  | 1/8 NPT  |
| Тип на задействане   | ръчно  |
| Регулиращ елемент  | Винт със шлиц  |
| Тип на закрепване  | за завиване<br>с външна резба  |
| Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране                             | 8.37 cfm   |
| Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан                         | 6.43 ... 8.55 cfm  |
| Температура на околната среда  | 32 ... 140 °F  |
| Монтажна позиция   | по избор   |
| Работно налягане пълн температурен диапазон                                    | -13.8 ... 116 Psi  |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 13.5 cfm   |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 13.5 ... 14 cfm  |
| Работна среда  | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Забележка за работната и пилотната среди                                       | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| Температура на средата   | 32 ... 140 °F  |
| Макс. въртящ момент на затягане  | 5.2 ft-lbf   |
| Тегло на продукта  | 0.77 oz  |
| Material of threaded plug  | Месинг<br>никелиран  |
| Материал-забележка   | RoHS konform   |
| Material seals   | NBR  |
| Material hollow bolt   | Месинг<br>никелиран  |
| Material release ring  | ПОМ  |
| Material knurled head  | Месинг<br>никелиран  |
| Material adjusting screw   | Месинг<br>никелиран  |
| Material swivel fitting  | PBT-усилен   |