


Паралелен хващач HGPT-25-A-G1

Специф. Номер: 535865

FESTO

стабилен, със защита на захващането при отваряне ...-G1.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Ход за една челюст на хващача	6 mm
Макс. точност на обмен	≤ 0.2 mm
Макс. ъглова хлабина на челюстите на хващача α, α_y	≤ 0.1 deg
Макс. хлабина на челюстите на хващача Sz	≤ 0.02 mm
Ротационна симетрия	≤ 0.2 mm
Повтаряемост, хващач	≤ 0.04 mm
Брой пръсти на хващача	2
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействие
Функция на хващача	Паралелен
Подсигуряване на силата на захващане	при отваряне, G1
Конструкция	Наклонена повърхност насилствено протичане на движението
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	5 ... 8 bar
Работно налягане, затварящ въздух	0 ... 0.5 bar
Макс. работна честота на хващача	≤ 3 Hz
Мин. време за отваряне при 6 bar	30 ms
Мин. време за затваряне при 6 bar	64 ms
Работна среда	изсушен съгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Инерционен момент	1.272 kgcm ²
Макс. сила на челюстите на хващача Fz статична	500 N
Макс. момент на челюстите на хващача Mx статичен	30 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача My статичен	25 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача Mz статичен	15 Nm
Интервал за смазване на направляващите елементи	5 Mio SP
Тегло на продукта	371 g
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор и фиксиран щифт с вътрешна резба и фиксиран щифт
Пневматичен извод, затварящ въздух	M5
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на покриващия капак	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на корпуса	Алуминий COMPCOTE-екраниран
Информация за материала на челюстите на хващача	Стомана втвърден