

Електромагнитен разпределител JMFH-5-1/4-B-EX


Специф. Номер: 535931

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с ръчно задействане, без бобини и щекери. Бобините и щекерите се поръчват отделно.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 5/2 бистабилен |
| Тип на задействане | електрически |
| монтажна ширина | 32 mm |
| Стандартен номинален дебит | 1,600 l/min |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 1 MPa |
| Работно налягане | 2 ... 10 bar |
| Конструкция | Плунжерен |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) |
| Сертификация за взривозащитеност извън ЕС | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| ATEX-Категория газ | II 2G |
| ATEX-Категория прах | II 2D |
| Ex-взриво защита газ | Ex h IIC T4 Gb |
| Ex-взриво защита прах | Ex h IIIC T130°C Db |
| Ex-температура на околната среда | -5 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Номинален размер | 10 mm |
| Растерен размер | 33 mm |
| Функция-изходящ въздух | дроселируем |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Ръчно задействане | избутващ |
| Тип управление | с предуправление |
| Зхранване с управляващ (пилотен) въздух | вътрешно |
| Посока на протичане | нереверсивен |
| Overlap | Positive overlap |
| b-стойност | 0.38 |
| C-стойност | 6.35 l/sbar |
| Макс. честота на превключване | 3 Hz |
| Време за превключване, реверсирано | 14 ms |
| Максимален позитивен тестови импулс с логика 0 | 2,200 µs |
| Максимален негативен тестови импулс с логика 1 | 3,700 µs |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -40 ... 60 °C |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 40 °C |

| Белег | Стойност |
|---------------------|-----------------------------------|
| Тегло на продукта | 460 g |
| Електрически извод | чрез F-бобина, поръчва се отделно |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Извод, пилот 82 | M5 |
| Извод, пилот 84 | M5 |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3 | G1/4 |
| Пневматичен извод 4 | G1/4 |
| Пневматичен извод 5 | G1/4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Алуминиева отливка |