

Фин филтър MS12-LFM-G-BUV

Специф. Номер: 537153

FESTO

1 µm-Филтър, метална чаша, автоматично отделяне на конденза,
посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	MS
Размер	12
Конструкция	Филтър
Степен на филтрация	1 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен ръчен с фиксация
Работно налягане	2 ... 12 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
КПД на филтъра	99.99 %
Макс. количество на кондензата	400 cm ³
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Material housing	Алуминиева отливка
Material of cover	PA
Material filter	Борсиликатен фазер
Material bowl	Алуминиева сплав
Material screen	PC
Material seals	NBR
Материал-забележка	RoHS konform
Тегло на продукта	7,000 g