

Филтър с активен въглен MS12-LFX-G-U

Специф. Номер: 537155

FESTO

Метална чаша, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Работно налягане	0 ... 20 bar
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Температура на средата	5 ... 30 °C
Съдържание на остатъчното масло	≤ 0.003 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	7,000 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Material of cover	PA
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material filter	Активен въглен Влакно
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева сплав
Material screen	PC