


Омаслител MS12-LOE-G-U

Специф. Номер: 537156

FESTO

Метална чаша, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на маслото	1,500 cm ³
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Работно налягане	1 ... 16 bar
Минимален дебит за функция омасляване	400 l/min
Стандартен номинален дебит	20,000 ... 22,000 l/min
Работна среда	Клас за качество на въздуха 5:7:- по DIN ISO 8573-1
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	0 ... 60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	6,500 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод 1	вътрешно
Пневматичен извод 2	вътрешно
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева сплав