



Fieldbus адаптер FBA-PB-SUB-9-3XM12

Специф. Номер: 537934
Продукт излизащ от производство
за свързване към PROFIBUS.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Протокол	PROFIBUS
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	9
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	7
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	2 винта 4-40 UNC
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера Входна магистрална връзка (A), изходна магистрална връзка (B), захранваща магистрала (C)
Електрическа връзка 2, дизайн	rund (A), (B), (C)
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер (A), куплунг (B), щекер (B)
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав (A), (B), (C)
Електрическа връзка 2, технология на свързването	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Номинално работно напрежение DC	24 V
Дължина на кабела	0.11 m
Диаметър на кабела	6 mm
Структура на кабела	7x0,14 ширмован
Номинално сечение на проводника	0.14 mm ²
Клас на защита	IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	TPE-U(PUR)