



Краен изключвател SIED-M18B-ZS-K-L

Специф. Номер: 538280

FESTO

с кабел



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	кръгъл
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Измервателен принцип	индуктивен
Номинално разстояние на превключване	5 mm
Гарантирано разстояние на превключване	4.05 mm
Фактори за редукция	Алуминий = 0,4 Неръждаема стомана St 18/8 = 0,7 Мед = 0,3 Месинг = 0,4 Стомана St 37 = 1,0
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Повтаряемост	0.15 mm
Превключващ изход	безконтактен двужилен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Хистерезис	0.04 ... 1.15 mm
Макс. честота на превключване, DC	490 Hz
Макс. честота на превключване, AC	25 Hz
Макс. ток на изхода	300 mA
Пад на напрежение	≤ 8 V
Минимален товарен ток	5 mA
Устойчивост на късо съединение	Ne
обхват на работното напрежение AC	20 ... 265 V
обхват на работното напрежение DC	20 ... 320 V
Мрежова честота	50 Hz
Ток на празен ход	≤ 1.5 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	2-жилен Кабел
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material insulation	PVC
Размер	M18
Тип на закрепване	с контрагайка
Въртящ момент на затягане	30 Nm
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	110 g
Material housing	Месинг РА никелиран

Белег	Стойност
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 50 °C
Клас на защита	IP67
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L