

Електромагнитен разпределител VUVB-S-B42-ZD-Q4-3AC1

Специф. Номер: 537598

FESTO

за присъединителна плоча или присъединителна лайсна с бобина и възможност за ръчно задействане, без щекер.

Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	4/2 бистабилен
Тип на задействане	електрически
Valve size	20 mm
Стандартен номинален дебит	200 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Конструкция	Плунжерен
Клас на защита	IP65
Номинален размер	7 mm
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация избутващ
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен
Посока на протичане	неревърсивен
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 8 bar
Време за превключване, реверсирано	20 ms
Характеристика на бобината	230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 3.1 VA, holding power 2.2 VA
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на складиране	-20 ... 40 °C
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	2 Nm
Тегло на продукта	220 g
Електрически извод	Щекер по EN 175301-803 Форма С
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12/14	Свързваща плоча
Извод, пилот 84	несвързан
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	QS-4
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча

Белег	Стойност
Пневматичен извод 4	QS-4
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	FPM HNBR NBR
Информация за материала на корпуса	PA-усилен
информация за материала на плунжера	Алуминиева сплав