



Уред SOEG-L-Q20-PP-K-2L-TI

Специф. Номер: 537740
Продукт излизащ от производство

FESTO

Блоков дизайн

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2020. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Блоков дизайн
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	оптоелектронен
Измервателен метод	Модул-световод
Тип на светлината	червен
Работна зона	0 ... 250 mm
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	превключваем
Макс. честота на превключване	1,000 Hz
Макс. ток на изхода	100 mA
Пад на напрежение	≤ 2.4 V
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Остатъчна пулсация	10 %
Ток на празен ход	25 mA
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Кабел 4-жилен
Дължина на кабела	2 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Размер	20x32x12 mm
Тип на закрепване	с проходен отвор
Тегло на продукта	37 g
Material housing	ABS
Индикация за работно състояние	LED жълт
Показание за функционални резерви	LED зелен
Възможности за настройка	Teach-In Teach-In през електрическата връзка
Регулируема долна граница	0 mm
Обхват за настройка, горна граница	100 ... 250 mm
Горната граница на обхвата за настройка зависи от световода	100 mm при SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 100 mm при SOEZ-LLK-RT-2,0-M6 150 mm при SOEZ-LLG-SE-0,5-M4 250 mm при SOEZ-LLK-SE-2,0-M4
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	0 ... 60 °C
Клас на защита	IP67
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение