


# Кабел на двигателя KMTR-LAC-S50HC-S50HC-10

Специф. Номер: 539491

FESTO

за свързване на електрически линеен модул HME към мотор контролер SFC-LAC.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



## Информационен лист

Белег	Стойност
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост КВК	0
Температура на складиране	-25 ... 70 °C
Клас на защита	IP54
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-25 ... 70 °C
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
годност на теглителната верига	Да
Структура на кабела	7 x 1,5mm <sup>2</sup> + 2 x (2x 0,34 mm <sup>2</sup> )
Диаметър на кабела	15.9 mm
Дължина на кабела	10 m
Цвят на кабелната обвивка	оранжев
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR