



Включващ разпределител MS12-EM-G

Специф. Номер: 541495

FESTO

ръчен, за захранване и обезвъздушаване на пневматични съоръжения.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Плунжерен
Тип на задействане	ръчно
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Тип управление	директно
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Работно налягане	0 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит	25,000 ... 32,000 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Монтажна позиция	по избор
Посока на протичане	нереверсивен
Тегло на продукта	3,900 g
Пневматичен извод 1	Батериен модул
Пневматичен извод 2	Батериен модул
Пневматичен извод 3	G1
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка