


Електромагнитен разпределител NVF3-5/2K-1/4-24-NPT-EX

Специф. Номер: 541646

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	76 mm
Стандартен номинален дебит	900 l/min
Работно налягане	2 ... 10 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	7 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ръчно задействане	с фиксация избутващ
Тип управление	с предуправление
Посока на протичане	нереверсивен
Свобода на застъпване	Не
b-стойност	0.33
C-стойност	4.2 l/sbar
Време за превключване, изключено	38 ms
Време за превключване, включено	13 ms
Характеристика на бобината	24 V DC: 4,6 W
Explosion protection certification outside the EU	Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (US) Class II, Div. 2 (US) Class III, Div. 1 (US) Class III, Div. 2 (US) EPL Gb (US) EPL Gc (US)
Отдел издаващ сертификати	FM 3026030
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на средата	-5 ... 40 °C
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Тегло на продукта	500 g
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Извод към атмосфера	вътрешно
Извод, пилот 84	M5
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NAMUR присъединяване
Пневматичен извод 3	NPT1/4-18
Пневматичен извод 4	NAMUR присъединяване

Белег	Стойност
Пневматичен извод 5	NPT1/4-18
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка елоксиран