


Прецизен дросел-обратен клапан GRP-70-1/8-AL

Специф. Номер: 542022

FESTO

служи за прецизна настройка на потока, възвратна функция.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Тип на задействане	ръчно
Регулиращ елемент	Въртящ бутон със скала
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	40.7 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	88 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Material housing	РА-усилен
Монтажна позиция	по избор
работно налягане от 2 до 1	0 ... 8 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1- \rightarrow 0 MPa (1- \rightarrow 0 bar, 14.5- \rightarrow 0 psi)	19 l/min
Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1- \rightarrow 0 MPa (1- \rightarrow 0 bar, 14.5- \rightarrow 0 psi)	20 ... 60 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6- \rightarrow 0 MPa (6- \rightarrow 0 bar, 87- \rightarrow 0 psi)	60 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6- \rightarrow 0 MPa (6- \rightarrow 0 bar, 87- \rightarrow 0 psi)	127 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [5:4:3] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	110 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева сплав
Material seals	NBR PVC
Material screws	Стомана