


линеен портал DHSL-2DGE25RF-DGEA18

Специф. Номер: 542998

FESTO

състоящ се от електрическа зъбно ремъчна ос с ролкова направляваща и електрическа напречна ос, високо динамично позициониране. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 2.0
полезен товар	0 ... 4 kg
задвижване Z-ос	DGEA-18
вид на задвижване Z-ос	електрически Линеен модул DGEA със зъбен ремък
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 400 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,05$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	$\pm 0,05$ mm
задвижване Y-ос	2x DGE-25-ZR-RF
вид на задвижване Y-ос	електрически зъбен ремък с ролково водене
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 2,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,1$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	$\pm 0,1$ mm