

# линеен портал DHSL-2DGPL25S-DGEA18


Специф. Номер: 542995

FESTO

състоящ се от цилиндър без бутален прът с направляваща ос и електрическа конзолно закрепена напречна ос, високо динамично прецизно електрическо позициониране със Soft Stop.

Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност  |
|--|---|
| група  | Линеен портал 2.0                                 |
| полезен товар  | 0 ... 4 kg  |
| задвижване Z-ос                                      | DGEA-18   |
| вид на задвижване Z-ос                               | електрически<br>Линеен модул DGEA със зъбен ремък |
| междинна позиция Z-ос                                | произволен  |
| ход Z-ос   | 0 ... 400 mm                                      |
| точност на повторение в крайното положение на Z-оста | ± 0,05 mm   |
| точност на повторение в междинна позиция на Z-оста   | ± 0,05 mm   |
| задвижване Y-ос                                      | 2x DGPL-25-SPC11                                  |
| вид на задвижване Y-ос                               | сервопневматичен                                  |
| междинна позиция на Y-оста                           | 2-пъти  |
| ход Y-ос   | 0 ... 1,600 mm                                    |
| точност на повторение в крайното положение на Y-оста | ± 0,02 mm   |
| точност на повторение в междинна позиция на Y-оста   | ± 1 mm  |