


Стандартизиран цилиндър DNGC-63- -PPV


Специф. Номер: 546031

FESTO

Този продукт се предлага само във Фесто Бразилия.



Exemplary representation



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Ход | 1 ... 2,000 mm |
| Диаметър на буталото | 63 mm |
| Резба на буталния прът | M16x1,5 |
| Според стандарта | ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Демпфериране | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Край на буталния прът | Външна резба |
| Конструкция | Бутало Бутален прът |
| Отчитане на позицията | без |
| Варианти | едностранен бутален прът |
| Работно налягане | 0.6 ... 10 bar |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Дължина на демпфериране | 23 mm |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 1,682 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 1,870 N |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 60 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 1,825 g |
| Тип на закрепване | с принадлежности |
| Пневматичен извод | G3/8 |
| Информация за материала на капака | Алуминиева отливка Алуминиева отливка |
| Информация за материала на уплътненията | NBR TPU-U(PU) |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана |
| Информация за материала на тръбата на цилиндъра | Алуминиева сплав |