

Основен разпределител LFR-D-MIDI

Специф. Номер: 546425

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с метален кожух

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | Midi |
| Серия | D |
| Заклучване на задействането | Въртяща глава със заключване |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 40 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Конструкция | Филтър-регулатор без манометър |
| Макс. количество на кондензата | 1.462 oz(l) |
| Предпазител за чаша | Метален предпазен кожух |
| Манометър | G1/4 подготвен |
| Работно налягане | 13.8 ... 240 Psi |
| Обхват на регулиране на налягането | 6.9 ... 180 Psi |
| Макс. хистерезис на налягането | 3 Psi |
| Стандартен номинален дебит | 108.5 cfm |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | 14 ... 140 °F |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ |
| Температура на средата | 14 ... 140 °F |
| Температура на околната среда | 14 ... 140 °F |
| Тегло на продукта | 32.2 oz |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | PC |