


Електромагнитен разпределител JMFH-5/2-D4

Специф. Номер: 546035

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен-доминиращ
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	76 mm
Стандартен номинален дебит	6,000 l/min
Работно налягане	2 ... 16 bar
Конструкция	Плунжерен
Клас на защита	IP65
Номинален размер	18 mm
Растерен размер	82 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	ISO 5599-1
Ръчно задействане	с принадлежности, с фиксация
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ (пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Време за превключване, реверсирано	40 ms
Работна среда	Филтриран сгъстен въздух, степен на филтрация 40 µm, омаслен или неомаслен
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	2,600 g
Електрически извод	чрез F-бобина, поръчва се отделно
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 82	несвързан
Извод, пилот 84	несвързан
Пневматичен извод 1	Присъединителна плоча размер 4 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 2	Присъединителна плоча размер 4 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 3	Присъединителна плоча размер 4 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 4	Присъединителна плоча размер 4 по ISO 5599-1
Пневматичен извод 5	Присъединителна плоча размер 4 по ISO 5599-1
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий