

# Електромагнитен разпределител VZWM-L-M22C-N38-F4

Специф. Номер: 546155

FESTO

Servo-controlled, with diaphragm, NPT3/8" connection.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Мембранен вентил Servo controlled
Тип на задействане	електрически
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	за предпочитане изправен
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	3/8 NPT
Електрически извод	Solenoid coil type MD-... , coil can be ordered as an accessory
Номинален размер	13.5 mm
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Посока на протичане	нереверсивен
Среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ Вода Неутрални течности
Работно налягане на арматурата за течности	0.5 ... 6 bar
Работно налягане на арматурата за газове	0.5 ... 10 bar
Диференциално налягане	0.5 bar
Тип управление	с предупредление
Макс. вискозитет	22 mm <sup>2</sup> /s
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на средата на течности	5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
дебит Kv	2 m <sup>3</sup> /h
Стандартен номинален дебит	2,100 l/min
Време за превключване, включено	8 ms
Време за включване при течности	110 ms
Време за превключване, изключено	10 ms
Време за изключване при течности	210 ms
b-стойност	0.35
C-стойност	8.8 l/sbar
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Месинг
Номер на материала на кутията	2.0402
Material seals	NBR
Material plunger tube	високолегирана стомана
Тегло на продукта	450 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Макс. Затягащ въртящ момент на винта на капака	20 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане присъединителна резба	60 Nm
Макс.затягащ въртящ момент на закрепването на бобината	0.5 Nm