



# Делителна маса DHTG-65-4-A

Специф. Номер: 548077

FESTO

За отчитане на положение.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	65
Успореден плот	$\leq 0.04$ mm
Аксиална ексцентричност на плота	$\leq 0.02$ mm
Концентричен плот	$\leq 0.02$ mm
Точност на повтаряне на ъгъла на завъртане	$\leq 0.03$ deg
Демпфериране	Демпфер, твърда характеристика, регулируем
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействащ
Конструкция	Зъбчат съединител Зъбна рейка/зъбно колело насилствено протичане на движението
Отчитане на позицията	за индуктивни датчици
Разделяне	4
Работно налягане	4 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Ниво на звуково налягане	$\leq 70$ dB(A)
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Максимална аксиална статична сила	1,000 N
Максимален статичен отлепящ момент	100 Nm
Максимална статична радиална сила	2,000 N
Максимален статичен тангенциален момент	100 Nm
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.1 Nm
Тегло на продукта	1,900 g
Тип на закрепване	с проходен отвор и центрираща втулка
Пневматичен извод	вътрешна резба M5
Material poppet valve	стомана поцинкована
Материал-забележка	RoHS konform
Material stops	стомана поцинкована
Material cover	Алуминиева сплав
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Алуминиева сплав