


# Предавка EMGA-80-P-G3-SAS-70

Специф. Номер: 552192

FESTO

Подходящ за серво мотори.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	80 mm
Размер на фланеца на мотора	70 mm
Торзионна хлабина	0.12 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	3:1
Макс. честота на въртене на задвижването	7,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	85 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.77 kgcm <sup>2</sup>
Максимален изходен въртящ момент	136 Nm
Макс. Производителност	98 %
Коравина на усукване	6 Nm/arcmin
Тегло на продукта	2,100 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	80G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	70A
Материал-забележка	RoHS konform