


# Кабел на енкодера NEVM-M12G8-E-10-S1G9

Специф. Номер: 550749

★ Основна продуктова гама

Подходящ за серводвигател EMMS-ST-...

FESTO



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Идентификатор на кабела                                       | Без държач за табелка                                      |
| Електрическа връзка 1, функция                                | Страна за връзка към полеовото устройство                  |
| Електрическа връзка 1, дизайн                                 | кръгъл   |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването                     | Щекер  |
| Електрическа връзка 1, отвор за кабела                        | Прав   |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването              | M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101                     |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници                 | 8  |
| Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели                    | 8  |
| Електрическа връзка 2, функция                                | От страната на контролера                                  |
| Електрическа връзка 2, дизайн                                 | ъглов  |
| Електрическа връзка 2, вид на свързването                     | Щекер  |
| Електрическа връзка 2, отвор за кабела                        | Прав   |
| Електрическа връзка 2, технология на свързването              | Sub-D  |
| Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници                 | 9  |
| Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели                    | 8  |
| обхват на работното напрежение DC                             | 0 ... 30 V   |
| Номинално работно напрежение DC                               | 24 V   |
| обхват на работното напрежение AC                             | 0 ... 30 V   |
| Номинално работно напрежение, AC                              | 24 V   |
| Дължина на кабела   | 10 m   |
| Свойства на проводниците                                      | Suitable for energy chains                                 |
| Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела                    | ≥ 49 mm  |
| Диаметър на кабела  | 6.5 mm   |
| Структура на кабела   | 4x2x0,14<br>ширмован                                       |
| Номинално сечение на прводника                                | 0.14 mm <sup>2</sup>                                       |
| Клас на защита  | IP65   |
| Забележка за степента на защита                               | IP30 за конектор за контакт Sub-D<br>в монтирано състояние |
| Температура на околната среда                                 | -40 ... 70 °C  |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -40 ... 70 °C  |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие)                    | in accordance with EU RoHS directive                       |
| UKCA marking (see declaration of conformity)                  | To UK RoHS instructions                                    |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B2-L   |
| Материал-забележка  | RoHS konform   |
| Material cable sheath   | TPE-U(PUR)   |
| Цвят на кабелната обвивка                                     | сив  |