


Краен изключвател SIEF-M8B-PS-S-L

Специф. Номер: 553537

FESTO

с щекер



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	кръгъл
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Номинално разстояние на превключване	1.5 mm
Температура на околната среда	-30 ... 85 °C
Повтаряемост	0.08 mm
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. честота на превключване, DC	2,000 Hz
Макс. ток на изхода	150 mA
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-пинов M8x1 Щекер
Material connector housing	Месинг хромиран
Размер	M8
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	12 g
Material housing	PA високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Клас на защита	IP68
Устойчивост срещу смущения от магнитни полета	DC и AC магнитно поле
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3