


Краен изключвател SIEF-M30B-PS-K-L

Специф. Номер: 553550

FESTO

с кабел



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	кръгъл
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Номинално разстояние на превключване	10 mm
Температура на околната среда	-30 ... 70 °C
Повтаряемост	0.55 mm
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. честота на превключване, DC	2,000 Hz
Макс. ток на изхода	200 mA
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-жилен Кабел
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Размер	M30
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	191 g
Material housing	Месинг TPE-O хромиран
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP68
Устойчивост срещу смущения от магнитни полета	DC и AC магнитно поле
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3