

Цапфа EAMB-18-9-8X16-10X12

Специф. Номер: 558035

FESTO

служи за адаптиране на задвижвания с кух вал.



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	8 mm
Диаметър на държача 2	10 mm
Размер	70
номинална дължина	16 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	0.838 kgmm ²
Пренесен момент	12 Nm
Тегло на продукта	29 g
Материал-забележка	RoHS konform