


Електромагнитен разпределител CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT

Специф. Номер: 556380

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 2/2 отворен моностабилен |
| Тип на задействане | електрически |
| Стандартен номинален дебит | 300 l/min |
| Работно налягане | -0.9 ... 10 bar |
| Конструкция | Плунжерен |
| Тип на ресет | пневматична пружина |
| Номинален размер | 5 mm |
| Функция-изходящ въздух | дроселируем |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Ръчно задействане | избутващ |
| Тип управление | с предуправление |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | външен |
| Посока на протичане | реверсивен |
| Забележка за принудителното динамизиране | Честота на превключване мин. 1 на месец |
| Управляващо(пилотно) налягане | 3 ... 8 bar |
| b-стойност | 0.34 |
| C-стойност | 2.05 l/sbar |
| Време за превключване, изключено | 14 ms |
| Време за превключване, включено | 10 ms |
| Работна среда | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на средата | -5 ... 50 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 185 g |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Извод, пилот 82/84 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 1 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 2 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 3 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 4 | Свързваща плоча |
| Пневматичен извод 5 | Свързваща плоча |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR TPE-O |
| Material housing | Алуминиева отливка |