

# Компактен цилиндър ADNGF-3"-3"-P-A

Специф. Номер: 557278

FESTO

Съгласно ISO 21287, с направляваща с плъзгащи лагери, осигурен срещу превъртане бутален прът посредством водещи пръти и ярем.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Ход  | 3 "  |
| Диаметър на буталото                                     | 3"   |
| Според стандарта   | ISO 21287  |
| Демпфериране   | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи  |
| Монтажна позиция   | по избор   |
| Конструкция  | Бутало<br>Бутален прът<br>Профилна тръба   |
| Отчитане на позицията                                    | за датчици за положение  |
| Осигуряване срещу превъртане/направляваща                | Направляващ прът с хомот   |
| Operating pressure MPa                                   | 0.1 ... 1 MPa  |
| Работно налягане   | 1 ... 10 bar   |
| Принцип на действие                                      | двойнодействие   |
| Работна среда  | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Забележка за работната и пилотната среди                 | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                       | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на околната среда                            | -4 ... 176 °F  |
| Енергия на удара в крайните позиции                      | 1.327 ft-lbf   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 635.535 lbf  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 678.024 lbf  |
| Движеща се маса при 0 mm ход                             | 27.541 oz  |
| Допълнителна маса за 10 mm ход                           | 3.434 oz   |
| Основно тегло при 0 mm ход                               | 59.401 oz  |
| Допълнително тегло на 10 mm ход                          | 1.522 oz   |
| Тип на закрепване  | с проходен отвор<br>с вътрешна резба<br>с принадлежности<br>по избор:                        |
| Пневматичен извод  | 1/8 NPT  |
| Material of flange screw                                 | Стомана  |
| Material cover   | Die-cast aluminium, coated   |
| Material seals   | NBR  |
| Material of dynamic seals                                | TPE-U(PU)  |
| Material end plate                                       | Anodised wrought aluminium alloy   |
| Material piston rod                                      | високолегирана стомана   |
| Material cylinder barrel                                 | Smooth-anodised wrought aluminium alloy  |