


Аналогов модул CPX-4AE-P-B2

Специф. Номер: 560361

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Дименсиониране W x L x H	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Тегло на продукта	115 g
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Клас на защита	IP65 IP67
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение (във вградено състояние)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен PC
Пневматичен извод	QS-4
LED дисплеи	1 group diagnostics
Диагностика	Limit violation per channel parameterisation error Sensor limit per channel
Конфигуриране на параметрите	Diagnostics delay per channel Hysteresis per module Unit of measurement Measured value smoothing per channel Limit monitoring per channel diagnostics Sensor limit diagnostics per channel Measurement of relative/differential pressure
Вътрешно време на цикъла	5 ms
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Собствена консумация на ток при работно напрежение	Тип. 50 mA
Брой на входовете	4
Измервателна величина	4x релативно налягане / 2x диференциално налягане
Изобразявани единици	kPa mbar psi
Формат на данните	15 bits + prefix Двоично представяне в mbar, kPa, psi
Крайна стойност на обхвата на измерване на налягането	1 bar
Начална стойност на обхвата на измерване на налягането	-1 bar