


Капак VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Специф. Номер: 560428

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тегло на продукта	100 g
Електрически извод	конфекционирuem
Допустим диаметър на кабела	5 ... 13 mm
Напречно сечение на извода	0.2 ... 0.5 mm ²
Клас на защита	IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда	-5 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение