


съединител
ЕАМС-56-58-19-25
Специф. Номер: 558315

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---------------------------------|-----------------------|
| Диаметър на държача 1 | 19 mm |
| Диаметър на държача 2 | 25 mm |
| Размер | 56 |
| номинална дължина | 58 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. обороти | 5,500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Температура на околната среда | -25 ... 60 °C |
| Масов инерционен момент | 128 kgmm ² |
| Пренесен момент | 60 Nm |
| Тегло на продукта | 275 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |