

Линейно задвижване

ELGL-LAS-120- -

Специф. Номер: 560755

FESTO

с въздушен лагер и линеен мотор



Примерно представяне

Информационен лист

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Работен ход	2 ... 5,750 mm
Размер	120
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Въздушен лагер
Конструкция	Направляваща с интегрирана система за измерване на пътя Electric linear direct drive
Тип двигател	Линеен АС сервомотор
Измервателен принцип	магнитен
Наблюдение на температурата	РТС-резистор
Макс. скорост	3.4 m/s
Повтаряемост	+/- 0,01 mm
междинно кръгово напрежение	600 V
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения по EU-EMV-нормала
Магнитно излъчване	Без
Максимална температура на мотора	75 °C
нормална температура	23 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Разрешение	C-Tick
Макс. сила на подаване Fx	475 N
Електрически извод	Щекер
Тип на закрепване	с принадлежности
Информация за материала,, профил	Стомана
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Информация за материала на корпуса	елоксиран Алуминиева сплав