


Блок за управление CPX-CM-HPP

Специф. Номер: 562214

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	140 g
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Буфериране при отпадане на захранването	10 ms
Общ брой на осите	4
Дименсиониране W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Контролен интерфейс	CAN-Bus
Fieldbus интерфейс	1 x конектор, M9, 5 - пинов
Специфична за уреда диагностика	Channel and module-oriented diagnostics Undervoltage/short circuit of modules Diagnostics memory
Конфигурационна поддръжка	MMI портативен терминал
Конфигуриране на параметрите	Forcing of channels System parameters
Baud rate	1 Mbit/s
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Протокол	FHPP
Собствена консумация на ток при работно напрежение	типично 80 mA
Максимален обем адреси за изходите	32 Byte
Максимален обем адреси за входовете	32 Byte
Продуктово-специфичен LED-дисплей	Error PL: захранване
Material housing	PA-усилен PC