

# Включващ разпределител MS9-EE-NG-V24-S-VS

Специф. Номер: 562946

FESTO

електрически, с шумозаглушител, посока на протичане отляво надясно



## Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	MS
Размер	9
Растерен размер	90 mm
Конструкция	Плунжерен
Тип на задействане	електрически
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Ръчно задействане	с фиксация избутващ
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	с предупреждение
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Работно налягане	3.5 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит	18,000 l/min
Стандартен номинален дебит 2->3	14,100 l/min
Продължителност на включване	100 %
Характеристика на бобината	24 V DC: 4,5 W
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Ниво на звуково налягане	93 dB(A)
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	2,300 g
Пневматичен извод 3	G1
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по DIN EN 175301-803 квадратна форма
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка