


# Включващ разпределител MS9-EM

Специф. Номер: 562178

FESTO

За монтаж на батерия, с G-резба.



Примерно представяне

## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Серия	MS
Размер	9
Растерен размер	90 mm
Конструкция	Плунжерен
Тип на задействане	ръчно
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Заключване на задействането	Въртяща глава със заключване
Тип на ресет	Принудително водене
Тип управление	директно
Разпределителна функция	2/2 бистабилен 3/2 бистабилен
Манометър	G1/4 подготвен G1/8 подготвен Червено-зелена скала със датчик за налягане с манометър С индикатор за работния статус
Работно налягане	0 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит	8,000 ... 18,000 l/min
Стандартен номинален дебит 2->3	13,201 ... 14,900 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX-Категория газ	II 2G
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита газ	Ex h IIC T6 Gb X
Ex-взриво защита прах	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex-температура на околната среда	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности

Белег	Стойност
	по избор:
Монтажна позиция	по избор
Material Piston slide	РОМ
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка