

Омаслител MS9-LOE


Специф. Номер: 562533

FESTO

За монтаж на батерия, с G-резба.



Примерно представяне



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	9
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на маслото	490 ml
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух интегриран като метален кожух
Работно налягане	1 ... 16 bar
Минимален дебит за функция омасляване	100 l/min
Стандартен номинален дебит	8,500 ... 27,000 l/min
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX-Категория газ	II 2G
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита газ	Ex h IIC T6 Gb X
Ex-взриво защита прах	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex-температура на околната среда	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,000 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Material of cover	PA-усилен
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка
Material module connector	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева сплав
Material cup seal	NBR
Material screen	PA